

ANTİSTATİK CİLA

Standart bir yüzeye dağıtıcı (dissipative) karakter kazandırabilen bu ürün iletken zeminlerin; ameliyathaneler, temiz odalar ve veri işlenen elektronik hassasiyetli ortamlarda muhafaza edilmesiniz sağlar. Antistatik cilalar aynı zamanda masa matlarını da dağıtıcı karakteristikte tutmak için kullanılır.

İlk Uygulama:

-Leke Çıkarıcı ile zemin güzelce yıkanır, temiz su ile durulanır.

-Kurduğunda iki yüzeye birden uygulanır.

(Her 25 m² için 1 L)



Genel Bakım:

-Islak süpürge ile cila zemine sürülür, sonrasında %1-5 oranında sulandırılmış temizleyici ile temizlenir.

Sprey ile Bakım:

Su ile %30 seyreltilerek sprey halinde yüzeye uygulanır ve parlatılır. Yaklaşık 1 L çözelti ile 100 m² zemin cilalanabilir.

*Marka: ITECO

*Menşei: İtalya

*Direnç Değeri: 10^{11} Ω

*Sipariş Kodu: **DFC-1430**

